

Zusatzausstattungen SP3

Farbauswahl


siehe Farben

Gewebeauswahl

siehe Gewebe

1. Sonderformen (außerwinklige und gebogene Elemente)

Sämtliche Spannrahmenprofile können außerwinklig oder gebogen verarbeitet werden. Die in Klammer angegebene Zahl ist der Mindestradius (**Bestellmaß in mm**), den wir bei diesem Profil biegen können.




Weitere Informationen zur Variantenbestimmung und zum Aufmaß können Sie den Sonderformen entnehmen.

2. Bürstendichtungen (siehe auch Montagehilfsmittel)

Bei der Montage der Spannrahmen gibt es gelegentlich Unebenheiten oder Versätze am Fenster (z.B. Stulpbleiste). Um diese Spalte abzudecken bietet das Neher-System Bürstendichtungen mit verschiedenen Bürstenlängen an.

Die angegebene **Bürstenlänge (L)** beschreibt die Gesamthöhe der Bürste inkl. Bürstenfuß in mm. Durch das Einschieben der Bürste in den Bürstenkanal ist die sichtbare Bürstenhöhe um ca. 2,5 mm geringer.




PP-Bürstendichtung mit schmalem Fuß

Verfügbare Längen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm




PP-Bürstendichtung mit breitem Fuß

Verfügbare Längen: 2 mm, 3 mm, 4,25 mm, 5,25 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13,5 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm



PP-Bürstendichtung mit Steppfaden

Für den schmalen Fuß (4,8 mm) und den breiten Fuß (6,7 mm) stehen Bürstendichtungen mit einem zusätzlichen Steppfaden in den Längen 15 mm, 20 mm, 25 mm und 30 mm zur Verfügung. Diese haben den Vorteil, dass die Bürstendichtung besser steht und nicht „auseinanderfällt“.



3. Sprossenhöhe, Zusatzsprosse, Sprossenkreuz


Die Standardsprosse bei den Spannrahmen ist nicht gewebeleitend.

Auf Wunsch kann auch eine gewebeleitende Sprosse eingesetzt werden (nur horizontal möglich).

Auf Wunsch kann die Sprossenhöhe angepasst werden. Dabei wird immer von der Unterkante „Bestellmaß Höhe“ bis zur Sprossenmitte gemessen.

Bei der nicht gewebeleitenden Sprosse sind Zusatzsprossen oder Sprossenkreuze lieferbar.

Wird die Vertikalsprosse in der **Breite** angepasst, wird immer von der Außenkante links (Ansicht innen) vom „Bestellmaß Breite“ bis zur Sprossenmitte gemessen.



Zusatzausstattungen SP3

4. Zusatzeinhängeclips




Bei einer Blendrahmenschräge von weniger als 10° ist sicherzustellen, dass der Einhängclip genügend Platz hat. Daher muss bei Varianten, wo die Einhängclips oben und unten montiert sind, die Bestellmaß Höhe zusätzlich um 2 mm verringert werden. Bei Varianten, wo die Einhängclips seitlich montiert werden, muss die Bestellmaß Breite um 2 mm verringert werden.

Um dennoch den erforderlichen Anpressdruck zu gewährleisten, werden im unteren Bereich des Spannrähmens zwei zusätzliche Einhängclips montiert.



Die Bestellmaßenpassung erfolgt vom Besteller (wird nicht automatisch angepasst).

Beispiele Bestellmaßenpassung:



5. Kürzerer Einhängclip

Bei Fenstern mit Anschlagdichtung verschiebt sich die Einbaulage des Spannrähmens in der Regel zwischen 3 - 7 mm nach innen.


Damit der Einhängclip dennoch in der gewohnten Position am Blendrahmenüberschlag sitzt, wird ein um 5 mm verkürzter Einhängclip eingesetzt.

Wenn der Versatz der Anschlagdichtung ins Lichte des Blendrahmens mehr als 2 mm beträgt, müssen die Bestellmaße entsprechend verringert werden.

Der Einhängclip wird dann vor Ort durch Aufbiegen an das verringerte Bestellmaß angepasst.




Zur Gewährleistung einer einwandfreien Funktion des Fensters und zur Überprüfung der Einbaulage sollten bei Fenstern mit Anschlagdichtung Musterecken verwendet werden (Kapitel Aufmaßhilfen und Muster).



6. Entwässerung

Bei allen Spannrähmen der Serie SP3 kann auf Wunsch eine Entwässerungsfräsung bestellt werden. Die Entwässerung erfolgt über einer Fräsung im Verbindungssteg zur Fahne und wird mit einem Fiberglas-Pflaster von außen abgedeckt.

1 - nach unten




7. Montagehilfsmittel


Für die Montage der Spannrähmen stehen Ihnen verschiedene Hilfsmittel zur Verfügung. Diese können Sie den Montagehilfsmitteln entnehmen.

Spannrahmenprofile SP3


Standardfarben: W1 . G3 . G4 . E1 . B4 . B5 . B6




10 24 07.16
Spannrahmenprofil




10 24 07.21
Spannrahmenprofil




10 24 07.26
Spannrahmenprofil




10 24 07.31
Spannrahmenprofil




10 24 07.36
Spannrahmenprofil




10 24 02
Spannrahmenprofil



10 24 06
Spannrahmenprofil



10 23 12
Montagerahmen- und
Sprossenprofil



10 24 11
Sprossenprofil